


Profilo di supporto HMIA-E10- -

Codice prodotto: 566894

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Lunghezza massima profilo | 3000 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 3.2 kg/m |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale adattatore | Lega di alluminio battuto Anodizzato |
| Materiale viti | Acciaio |