

# Tube in plastica PUN-H-3/16-GN-150-CB

Codice prodotto: 567979

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno pollici	3/16
Raggio di curvatura rilevante per la portata	0,069 Feet
Raggio minimo di curvatura	0,025 Feet
Istruzioni per l'uso	TPE-U a base di etere
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-14,4 psi...145 psi
Nota sulla pressione operativa	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Materiale test antincendio	UL94 HB
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-31 °F...145 °F
Peso prodotto secondo la lunghezza	oz/ft
Attacco pneumatico	Per connettori a innesto con diametro esterno di 3/16" "
Colore	Verde
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-U(PU)