


Portale 3D DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Codice prodotto: 574542

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale tridimensionale 0.5
Carico utile	0 ... 0,5 kg
Attuatore, asse Z	DGSL-8
Tipo di attuatore, asse Z	Pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 80 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,01 mm
Attuatore, asse Y	EGC-50-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 1.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,08 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,08 mm
Attuatore, asse X	EGC-70-TB
Tipo di attuatore, asse X	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse X	Qualsiasi
Corsa asse X	0 ... 5.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse X	± 0,08 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse X	± 0,08 mm