

Sottobase elettrica CAPC-F1-E-M12

Codice prodotto: 570042

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	50 x 148 x 28 mm
Interfaccia Fieldbus	2x bussola M12 a 5 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Alimentazione di tensione max.	4 A
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Approvazione	Omologazione c UL us (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	85 g
Lunghezza del cavo	20 m
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA