


Mini-slitta EGSC-BS-KF-25-50-6P

Codice prodotto: 8048311

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm
Dimensione	25
Riserva di corsa	0 mm
Gioco di ritorno teorico	150 µm
Diametro mandrino	6 mm
Passo della vite	6 mm/U
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Mini-slitta elettrica Con vite a ricircolo di sfere
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Riferimento	Blocco di arresto fisso positivo Blocco negativo di arresto fisso Interruttore di riferimento
Tipo mandrino	Vite a ricircolo di sfere
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Accelerazione max.	15 m/s ²
Velocità max.	0.4 m/s
Precisione di ripetizione	±0,015 mm
Ciclo di lavoro	100%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Classe 9 secondo ISO 14644-1
Suono del livello di pressione	50 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Carico dinamico di base del cuscinetto fisso	2810 N
Guida lineare con carico dinamico di base	1310 N

Caratteristica	Valore
Vite a ricircolo di sfere con carico dinamico di base	1700 N
Forza max. Fy	669 N
Forza max. Fz	669 N
Momento massimo Mx	2 Nm
Max. momento My	2.1 Nm
Momento massimo Mz	2.1 Nm
Max. forza radiale sull'albero motore	30 N
Forza massima di avanzamento Fx	20 N
Valore di riferimento carico effettivo, orizzontale	2 kg
Valore di riferimento carico effettivo, verticale	2 kg
Vite a ricircolo di sfere con carico statico di base	2600 N
Guida lineare con carico statico di base	2440 N
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0.01507 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	0.00912 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JO	0.00144 kgcm ²
Feed constant	6 mm/U
Cuscinetto fisso con carico statico di base	1340 N
Durata utile di riferimento	5000 km
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Massa in movimento per corsa 0 mm	83 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	9 g
Peso prodotto	269 g
Peso base per corsa 0 mm	176 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	19 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina Tramite bussola di centratura Con accessori Tramite perno cilindrico
Codice interfaccia, attuatore	V20
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guida slitta	Acciaio laminato
Materiale del binario della guida	Acciaio laminato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale del dado del mandrino	Acciaio laminato
Materiale mandrino	Acciaio laminato