

# Attuatore oscillante DFPD-700-RP-90-RS60-F1012

Codice prodotto: 8065262

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Dimensione dell'attuatore valvola   | 700  |
| Schema di foratura della flangia  | F1012  |
| Angolo di oscillazione  | 90 deg   |
| Regolazione intervallo posizione terminale a 0°   | -5 deg...5 deg   |
| Intervallo di regolazione della posizione terminale con angolo di rotazione nominale                      | -5 deg...5 deg   |
| Profondità collegamento albero  | 29 mm  |
| Attacco raccordo filettato conforme allo standard   | ISO 5211   |
| Posizione di montaggio  | Opzionale  |
| Funzionamento   | A semplice effetto   |
| Design  | A cremagliera  |
| Direzione di chiusura   | Si chiude a destra   |
| Attacco valvola conforme allo standard  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Il punto di connessione per il regolatore di posizione e l'indicatore di posizione corrisponde alla norma | VDI/VDE 3845 misura AA 2   |
| Tipo di dispositivo secondo norma VDMA 66413  | Componente di sicurezza  |
| Funzione di sicurezza   | La funzione di sicurezza è quella di portare l'attuatore nella posizione definita di commutazione di sicurezza con aria compressa disattivata e camera delle molle scaricata. Al suddetto movimento di commutazione provvede la forza della molla del gruppo di molle. |
| Safety Integrity Level (SIL)  | Modalità a bassa richiesta conforme SIL 2<br>Conforme SIL 3 in un'architettura ridondante<br>Modalità a elevata richiesta conforme SIL 1   |
| Certificato per la funzione di sicurezza secondo norme ISO 13849 e IEC 61508 (SIL)                        | Il prodotto può essere utilizzato in SRP/CS fino a SIL 2 (domanda bassa)<br>Il prodotto può essere utilizzato in SRP/CS fino a SIL 1 (domanda elevata)<br>Conforme SIL 3 in un'architettura ridondante   |
| Pressione d'esercizio   | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi  |
| Pressione di lavoro   | 2 bar...8 bar  |
| Pressione d'esercizio nominale  | 0.6 MPa<br>87 psi  |
| Pressione di lavoro nominale  | 6 bar  |
| Classificazione marittima   | Certificato See  |

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)                                | Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) secondo le istruzioni EX UK  |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE                 | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)   |
| Protezione antideflagrante   | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)  |
| Autorità che rilascia il certificato   | DNV TAP00001CE<br>TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023   |
| Categoria ATEX gas   | II 2G  |
| Categoria ATEX polvere   | II 2D  |
| Tipo di protezione antideflagrante per gas                                     | Ex h IIC T4 Gb X   |
| Tipo di protezione antideflagrante per polvere                                 | Ex h IIIC T105°C Db X  |
| Temperatura ambiente di esplosione   | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                                    | Dew point at least 10 °C below the ambient temperature and temperature of the medium<br>Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                                       | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura di stoccaggio  | -20 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente   | -20 °C...80 °C   |
| Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°     | 465.5 Nm   |
| Coppia alla pressione di esercizio nominale e con angolo di oscillazione a 90° | 252.8 Nm   |
| Nota sulla coppia  | La coppia di azionamento dell'attuatore non deve essere superiore alla coppia massima consentita dalla norma ISO 5211, in relazione alle dimensioni della flangia di montaggio e del giunto.       |
| Coppia di ritorno a molla con angolo di oscillazione di 0°                     | 258.1 Nm   |
| Coppia di ritorno a molla con angolo di oscillazione di 90°                    | 470.7 Nm   |
| Tempo medio di guasto pericoloso (MTTFd)                                       | 1126 anni  |
| Possibilità di guasto per ora (PFH)  | 0.000000101  |
| Probabilità di guasto su richiesta (PFD)                                       | 0.00078  |
| Consumo di aria a 6 bar per ciclo 0°-angolo di rotazione nominale-0°           | 24.5 l   |
| Peso prodotto  | 26268 g  |
| Collegamento albero  | T27  |
| Attacco pneumatico   | G1/4   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale sottobase  | Lega di alluminio forgiato anodizzato  |
| Materiale coperchio  | Alluminio pressofuso, rivestito  |
| Materiale guarnizioni  | NBR  |
| Materiale molla  | Acciaio per molle  |
| Materiale corpo  | Lega di alluminio forgiato anodizzato  |
| Materiale del pistone  | Pressofusione di alluminio   |
| Materiale supporto   | POM  |
| Materiale camma  | Acciaio  |
| Materiale viti   | Acciaio inossidabile ad alta lega  |
| Materiale albero   | Acciaio nichelato  |