

Cilindro stopper DFST-32-20-Y4-A-S-G2

Codice prodotto: 8093007

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Corsa | 20 mm |
| Diametro pistone | 32 mm |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità Ammortizzatore, regolabile, sul davanti |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Funzionamento | A doppio effetto Trazione |
| Design | Stelo con leva basculante |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Rilevamento posizione leva basculante | Via sensori induttivi |
| Protezione contro coppia/guida | Asta di guida |
| Pressione di lavoro | 2 bar...10 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Lunghezza ammortizzatore | 14 mm |
| Forza d'impatto | 1000 N |
| Peso prodotto | 750 g |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo | Lega di alluminio battuto |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale rullo | Acciaio |