

Cilindro stopper DFST-63-30-D-Y4-A-G2

Codice prodotto: 8085908

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	30 mm
Diametro pistone	63 mm
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità Ammortizzatore, regolabile, sul davanti
Posizione di montaggio	Verticale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Stelo con leva basculante
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Rilevamento posizione leva basculante	Via sensori induttivi
Protezione contro coppia/guida	Asta di guida
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	15 mm
Forza d'impatto	5000 N
Peso prodotto	3400 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale rullo	POM