



valvola di inserimento MS6-EE-1/2-V24-B

Codice prodotto: 8091578

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Taglia	6
Dimensione modulare	62 mm
Costruzione	Valvola a otturatore, azionata elettricamente
Azionatore manuale	Bistabile Monostabile
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	Prepilotato
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Pressione d'esercizio Mpa	0,3 ... 0,7 MPa
Pressione d'esercizio	3 ... 7 bar
Portata nominale normale	5.000 l/min
Valori caratteristici bobina	24VDC:2,3
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Tempo di azionamento	29 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	ISO Classe 7
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Fissaggio	Con supporto piatto / a parete
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Peso	517 g
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Alimentazione pressione di pilotaggio	Interna
Connessione elettrica	Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma EN 175301-803
Indicatore di stato del segnale	Con accessori
Materiale guarnizioni	HNBR NBR
Materiale del corpo	PA rinforzato