


Trasmissione EMGA-60-P-G20-EAS-60

Codice prodotto: 8141737

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0.2 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	20:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	44 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.096 kgcm ²
Coppia max. motore	70 Nm
Efficienza max.	96 %
Rigidità torsionale	2.8 Nm/arcmin
Peso prodotto	1100 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60H
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	60P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)