


interfaccia CPX-M-FB44

Codice prodotto: 8110370

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	PROFINET IRT PROFINET RT
Dimensioni P x L x A	(compresa sottobase di collegamento elettrico) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Peso	280 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Omologazione	RCM Mark
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Indicatore LED specifico per prodotto	M: Modifica, parametrizzazione PL: alimentazione carico PS: alimentazione dei componenti elettronici, alimentazione sensori SF: Errore di sistema
Indicatore LED specifico per bus	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Errore di rete TP1: rete attiva porta 1 TP2: rete attiva porta 2
Diagnosi specifica per dispositivo	Diagnosi per canale e per modulo Tensione insufficiente moduli Memoria di diagnosi
Elementi di comando	Interruttore DIL
Interfaccia Fieldbus	2x connettore femmina RJ45 Push-pull, AIDA
Massimo volume di indirizzi per gli ingressi	64 Byte
Massimo volume di indirizzi per le uscite	64 Byte
Parametrizzazione	Comportamento di diagnosi Reazione Failsafe Forzatura dei canali Signal-Setup Parametri di sistema
Baudrate	100 Mbit/s
Supporto alla configurazione	File GSDML
Funzioni supplementari	Accesso aciclico ai dati tramite Fieldbus Accesso aciclico ai dati tramite Ethernet Fast Start Up (FSU) I&M Diagnosi riferita al canale tramite il Fieldbus LLDP MQTT MRP MRPD Ridondanza del sistema S2

Caratteristica	Valore
	PROFenergy PROFIsafe Parametrizzazione di start-up in testo chiaro tramite Fieldbus Stato di sistema rappresentabile tramite dati di processo Interfaccia diagnostica supplementare per unità operative
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	Typ. 70 mA