


Raccordo a innesto a L NPQE-L-Q8-E-P10

Codice prodotto: 8113130

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | Standard |
| Dimensione nominale | 7.1 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Progettazione | Forma a L |
| Dimensioni del pacchetto | 10 |
| Design | Principio push-pull |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Classe camera bianca | Classe 4 secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 7 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Per diametro esterno tubazione di 8 mm |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Per diametro esterno della tubazione di 8 mm |
| Colore dell'anello di rilascio | Blu |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale della guarnizione del tubo | NBR |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio | Acciaio inossidabile |