

bobina

VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Codice prodotto: 8156763

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di isolamento	H
Valori caratteristici bobina	60 V AC: 40/65 Hz, potenza 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	-15 % / +10 %
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certificato ente preposto	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Temperatura ambiente antideflagrante	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Peso	330 g
Connessione elettrica	Morsettiera, filettatura di inserzione cavi M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS