

Kit angolare EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR

Codice prodotto: 8128215

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	90
Posizione di montaggio	Destra
Design	Versione standard
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	3623 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite
Codice interfaccia, base	L9-90
Codice interfaccia, impostazione	L9-90
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio nichelato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato