

# riduttore EMGA-60-P-G12-EAS-60

Codice prodotto: 8141736

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	60 mm
Dimensioni flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0,2 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	12:1
Numero di giri max. ingresso	13.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	44 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,138 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. di serraggio	70 Nm
Grado di efficienza max.	96 %
Resistenza alla torsione	2,8 Nm/arcmin
Peso	1.100 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60H
Interfaccia riduttore, motore	60P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS