

# servomotore EMMT-AS-150-MK-HS-R2MY

Codice prodotto: 8148284

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-15 ... 40 °C
Nota sulla temperatura ambiente	Max. 80°C con riduzione della potenza di -1,5%/°C
Altezza di installazione max.	4.000 m
Avvertenza sull'altezza massima d'installazione	A partire da 1.000 m solo con riduzione della potenza di -1,0% per 100 m
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Conforme alla norma	IEC 60034
Classe di calore secondo EN 60034-1	F
Max. temperatura dell'avvolgimento	155 °C
Classe di misurazione secondo EN 60034-1	S1
Controllo temperatura	Trasmissione digitale della temperatura via EnDat 2.2
Tipo di motore secondo la EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Grado di protezione	IP21
Nota sul tipo di protezione	IP21 per l'albero del motore senza guarnizione anulare radiale dell'albero IP65 albero motore con guarnizione radiale per alberi IP67 per corpo motore incluse connessioni
Precisione di concentricità, coassialità, planarità a norma DIN SPEC 42955	N
Qualità di equilibratura	G 2,5
Coppia di arresto	< 1,0% della coppia di picco
Durata cuscinetto in condizioni nominali	20.000 h
Esecuzione albero chiave	DIN 6885 A 8 x 7 x 36
Codice interfaccia, motore Out	150A
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore ibrido
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	M23x1
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	15
Grado di imbrattamento	2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Resistenza alle vibrazioni	A norma EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	A norma EN 60068-2-29 15 g/11 ms a norma EN 60068-2-27
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Certificato ente preposto	TÜV 968/FSP 2317.00/21 UL E342973

Caratteristica	Valore
Tensione d'esercizio nominale CC	680 V
Tipo di avvolgimenti	Stella
Numero coppie di poli	5
Coppia in condizioni di riposo	33 Nm
Coppia nominale	27,1 Nm
Coppia di picco	64 Nm
Numero di giri nominale	1.500 1/min
Numero di giri max.	2.368 1/min
Numero di giri max. meccanico	10.000 1/min
Potenza nominale, motore	4.257 W
Corrente di riposo continua	11,4 A
Corrente nominale, motore	9,5 A
Corrente di picco	24 A
Costante motore	2,85 Nm/A
Costante coppia di arresto	3,3 Nm/A
Costante di tensione, fase-fase	199,4 mV/min
Resistenza avvolgimenti fase-fase	0,935 Ohm
Induttanza fase-fase avvolgimenti	14,6 mH
Induttanza longitudinale avvolgimento Ld (fase)	7,2 mH
Induttanza trasversale avvolgimento Lq (fase)	7,3 mH
Costante di tempo elettrica	15,4 ms
Costante di tempo termica	45 min
Resistenza termica	0,45 K/W
Flangia di misurazione	450x450x30 acciaio
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	38,7 kgcm <sup>2</sup>
Peso	18.700 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	294 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	1.470 N
Trasduttore posizione rotore	Safety Enc. absolut multi turn
Trasduttore di posizione angolare, identificazione costruttore	EQI 1331
Trasduttore di posizione angolare, giri rilevabili in modo assoluto	4.096
Interfaccia encoder rotativo	EnDat 22
Principio di misura encoder rotativo	Induttivo
Trasduttore di posizione angolare, tensione d'esercizio DC	5 V
Trasduttore di posizione angolare, intervallo della tensione d'esercizio DC	3,6 ... 14 V
Trasduttore di posizione angolare, valori di posizione per giro	524.288
Risoluzione trasduttore di posizione del rotore	19 Bit
Trasduttore di posizione angolare, precisione del sistema di misurazione dell'angolo	-65 ... 65 arcsec
Safety Integrity Level (SIL), sottocomponente	SIL 2, encoder
Performance Level (PL), sottocomponente	Categoria 3, Performance Level d, encoder
PFHd, sottocomponente	15 x 10E-9, encoder
Durata d'utilizzo Tm, sottocomponente	20 anni, encoder rotativo
MTTF, sotto-componente	190 anni, trasduttore di posizione angolare
Efficienza energetica	ENEFF (CN) / Class 1