


# Ammortizzatore DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Codice prodotto: 8161536

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Corsa	25 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	1 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.3 s
Funzionamento	A semplice effetto Spingente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	25 mm
Forza massima di arresto	6000 N
Consumo di energia max. per corsa	270 J
Consumo massimo di energia all'ora	180000 J
Massima energia residua	2 J
Forza di ripristino	150 N
	480 N
Peso prodotto	1050 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio zincato