


3ポイントグリッパ HGDD-50-A-G2

部品番号: 1163045

FESTO

-G2タイプが閉じた時の把持力保持機能付



データシート

特長	値
サイズ	50
グリッパフィンガストローク	8 mm
最高停止精度	<= 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax, ay	<= 0.1 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	<= 0.05 mm
対称回転	<= 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	<= 0.03 mm
グリッパ爪数	3
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	3点式
グリッパ把持力	閉時
構造	インクライン ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	4 ... 8 bar 0 ... 0.5 bar
グリッパの最大周波数	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	111 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	87 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	5 ... 60 °C
質量慣性モーメント	15.07 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	1,300 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	45 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	30 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	30 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	5 Mio SP
外部グリッパフィンガ 1本の最大質量	276 g
質量	1,495 g
取付方法	貫通穴と位置合わせピン付 雌ネジ及び位置合わせピン オプション
エアシャットオフポート	M5
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover cap	ステンレス
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Steel, hardened