

ペローグリッパ DHEB-27-E-U-S-P

部品番号: 1320826

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	27
ペローのストローク	12 mm
グリッパ可能な最小径	28 mm
グリッパ可能最大距離	37 mm
取付方向	任意
運転モード	単動 3位置クローズドセンタまたは3方弁ノーマルクローズ
グリッパ機能	Adaptive
構造	伸縮自在のダイヤフラム ガイドモーションシーケンス
ガイド	基本ガイド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	4 ... 8 bar
復帰圧	< 1 bar
グリッパの最大周波数	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	5 ... 60 °C
ペローの平均交換インターバル	1 Mio SP
有効負荷基準値	0.45 kg
質量	100 g
取付方法	雄ネジ ロックナット付 オプション
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material bellows	VMQ (シリコン)
Material housing	アルミニウム 陽極化処理