

リニアアクチュエータ ELGA-TB-RF-80-

部品番号: 1371246

FESTO

ローラガイド



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ピニオンの有効径	39.79 mm
実行ストローク	50 ... 7,000 mm
サイズ	80
歯付ベルトピッチ	5 mm
取付方向	任意
ガイド	ローラガイド
構造	電動アクチュエータ ベルト付
モータタイプ	サーボモータ
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	10 m/s
繰返し精度	±0,08 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
最高推力Fx	600 N
一定送り	125 mm/U
潤滑期間：距離による	10,000 km
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material cover tape	ステンレスバンド
Material drive cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	鋼
Material pulleys	ステンレス
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material toothed belt clamping piece	鋳造ステンレス
Material toothed belt	ナイロンコーティング・ガラス編込みポリプロピレン Polyurethane with steel cord and nylon covering Polyurethane with steel cord