


# スピードコントローラ GRLA-3/4-B

部品番号: 151180

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	4,320 l/min
自由流れの方向時の標準流量	3220 ... 4320 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7,300 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5440 ... 7300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	60 Nm
質量	377 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金
Material adjusting screw	真鍮
Material nut	鍛造アルミ合金
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト