

ソレノイドバルブ

VZWF-B-L-M22C-G38-135-E-1P4-10-R1

部品番号: 1492135

FESTO

force pilot operated, G3/8" connection.



データシート

特長	値
構造	ダイヤフラムバルブ 強制制御
操作方法	電気
シール	ソフトシール
取付方向	永久磁石
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G3/8
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ EN 175301-803 角形
オリフィス径	13.5 mm
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ不可
流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス ミネラルオイル 水 中性流体 他の流体については要問合せ
プロセスバルブの呼び圧力	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
差圧	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
コイル特性	24 V DC: 11 W
許容電圧変動	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
Pressure of medium psi	0 ... 145 psi
最高速度	22 mm ² /s
流体温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-10 ... 35 °C
EN 12266-1準拠のリーク率」	A
Kv値	2.2 m ³ /h
標準流量	2,350 l/min
切換時間 on	130 ms
切換時間 off	180 ms
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4581
Material seals	EPDM
Material screws	ステンレス
材質番号：ねじ	1.4301
質量	1,000 g
保護仕様	IP65
耐酸性クラス：CRC	3 - 腐食ストレス高