


近接スイッチ SIEN-M30NB-PS-S-L

部品番号: 150443

FESTO

誘導形、ノスイッチングギャップが標準の場合用



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	15 mm 12.15 mm
減少率	アルミ = 0.5 ステンレス St 18/8 = 0.85 銅 = 0.43 真鍮 = 0.53 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 70 °C
繰り返し精度	0.75 mm
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
ヒステリシス	<= 1.65 mm
スイッチング周波数	700 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	<= 2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 30 V
残存リップル	+/- 20 %
待機電流	<= 10 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3ピン M12x1 プラグ
サイズ	M30x1,5
取付方法	ロックナット付
締付トルク	40 Nm
取付方法	束ねていない
質量	100 g
Material housing	真鍮 PA PBTP クロムメッキ
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP67
サージの強さ	0.8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3