



近接スイッチ SMEO-1-S-LED-24-B

部品番号: 150848

FESTO

リードコンタクト、発光ダイオード付、取付けキット無し



データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
測定装置	位置
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 70 °C
繰り返し精度	0.2 mm
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 (ON)	<= 0.5 ms
最大出力電流	1 A
接点容量 AC	27 VA
接点容量 DC	27 W
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 (AC)	12 ... 27 V
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 27 V
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	3
出力ポートコネクタ	垂直
取付方法	アクセサリ
取付方向	任意
質量	20 g
ハウジングカラー	黒
Material housing	エポキシ樹脂 PET 鋼 亜鉛ダイカスト
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L