

取付けレール SLMS-16- -

部品番号: 152744

FESTO

近接スイッチをスライドユニットSLM上へ取付け
レール全体の長さはストロークに154mmを加えて下さい。

典型的な表現



データシート

特長	値
デザイン	センサ取付溝
プロファイルの最大長さ	2,800 mm
取付方向	任意
構造	センサ端子
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
取付方法	取付穴とねじ
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material screws	ステンレス