

薄形シリンダ AEVU-20- -P-A


部品番号: 156222

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 25 mm
ピストン径	20 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.14 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	171 N
0mmストロークでの移動負荷	20 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	6 g
0mmストロークの基本質量	149 g
10mmストロークあたりの加算質量	23 g
取付方法	取付穴 アクセサリ オプション
接続ポート径	M5
Material of flange screw	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金