

# 規格シリンダ

## DSNU-20- -PPV-A-S10

部品番号: 161217

FESTO

DIN

ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。



## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 320 mm
ピストン径	20 mm
ピストンロッドネジ	M8
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	CETOP RP 52 P ISO 6432
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	低速一定動作
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	5 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
終端衝撃エネルギー	0.2 J
クッションストローク	15 mm
0.6MPaで後退時の理論力	158.3 N
0.6MPaで前進時の理論力	188.5 N
0mmストロークでの移動負荷	44 g
10mmストロークあたりの加算質量	7.2 g
0mmストロークの基本質量	186.8 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	4 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/8
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 カバー	鍛造アルミ合金 無着色アルマイト
材質 シール	FPM NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス