

トランジオンブラケット CRLNZG-40/50

製品番号: 161875

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40/50
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	323 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス
材質: ベアリング	プラスチック