


ISOシリンダ DNC-125-125-PPV

製品番号: 163516

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク | 125 mm |
| ピストン径 | 125mm |
| ロッド先端ねじ | M27x2 |
| クッション | エアクッション, 両側調整可能 |
| 取付位置 | 任意 |
| 規格準拠 | ISO 15552 |
| ピストンロッドエンド | 雄ねじ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | なし |
| バリエーション | 片側ピストンロッド |
| 使用圧力 | 0.06 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | 0.6 bar...10 bar |
| 機能 | 複動式 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 °C...80 °C |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー | 5 J |
| クッション長さ | 42 mm |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 6881 N |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 7363 N |
| 0mmストローク時の移動負荷 | 2809 g |
| ストローク 10mmあたりの加算質量 | 63 g |
| 0mmストローク時の基本重量 | 6771 g |
| ストローク 10mm あたりの加算質量 | 168 g |
| 取付方法 | 雌ねじ付 アクセサリ付 |
| 空気圧接続 | G1/2 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |

| 特徴 | 値 |
|-------------|----------------------|
| 材質：カバー | アルミダイキャスト コーティング |
| 材質 シール | TPE-U(PU) |
| 材質 ピストンロッド | 高合金鋼 |
| 材質：シリンダチューブ | 鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理 |