

# パラレルモジュール EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

部品番号: 1589706

FESTO

電動アクチュエータに適合



## データシート

特長	値
サイズ	110
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	799 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.3 Nm
変換トルク	25 Nm
質量	5,310 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D80B
インタフェースコード, モータ	80G
材質	RoHS対応