

ミニスライド SLS-10-20-P-A

製品番号: 170494

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------------------------|---|
| ストローク | 20 mm |
| ピストン径 | 10mm |
| 駆動ユニットの運転モード | ヨーク |
| クッション | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 |
| 取付位置 | 任意 |
| ガイド | ボールベアリングガイド |
| 構造 | ヨーク ピストン ピストンロッド ボールケージガイド スライド |
| 位置検出 | 近接センサ用 |
| 使用圧力 | 0.1 MPa...1 MPa 14.5 000032...145 000032 |
| 作動電圧 | 1 bar...10 bar |
| 機能 | 複動式 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 -C...60 -C |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー | 0,05 Nm |
| 最大力 Fy | 150 N |
| 許容力 Fz | 150 N |
| 最大トルク Mx | 1.1 Nm |
| 許容トルク My | 1.1 Nm |
| 最大トルク Mz | 0.7 Nm |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 39 N |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 47 N |
| 移動負荷 | 51 g |
| 製品質量 | 164 g |
| 代換ポート | 製品図面を参照 |
| 取付方法 | 取付穴付 |

| 特徴 | 値 |
|---------------|------------------|
| 空気圧接続 | M5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質：カバー | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |
| ガイド材質 | 鋼 |
| 材質ハウジング | ステンレス |