

# ガイド付シリンダ DFM-20-40-P-A-KF

部品番号: 170918

★ Core product range

ガイド内蔵

SMTSO-

8Eはこの製品に使用のストローク20~40mm以上時に使用可能で、取付キットSMB-8Eを使って外部にのみ取り付け可能です。

FESTO



## データシート

特長	値
移動負荷からヨークプレート重心距離	50 mm
ストローク	40 mm
ピストン径	20 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
使用圧力	2 ... 10 bar
最高速度	0.8 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.2 Nm
最大負荷 : F <sub>y</sub>	817 N
最大静的荷重F <sub>y</sub>	1,020 N
最大負荷 : F <sub>z</sub>	817 N
最大静的荷重F <sub>z</sub>	1,020 N
最大トルク : M <sub>x</sub>	23.69 Nm
M <sub>x</sub> : 静的最大モーメント	29.58 Nm
最大トルク : M <sub>y</sub>	15.11 Nm
M <sub>y</sub> : 静的最大モーメント	18.87 Nm
最大トルク : M <sub>z</sub>	15.11 Nm
M <sub>z</sub> : 静的最大モーメント	18.87 Nm
Max. permissible torque load M <sub>x</sub> as a function of the stroke	4.64 Nm
一定距離x <sub>s</sub> でのストロークあたりの最大有効負荷特性	108 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	141 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
移動負荷	488 g
質量	981 g
Centre of gravity of the moving mass as a function of the stroke	34.6 mm
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス