


マイクロフィルタ PFML-90-HP3-AST

製品番号: 1612487

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	L
サイズ	90
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 µm
ドレン	手動式
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動電圧	0 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [2:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	10220 l/min
フィルタ効率	99.99998 %
最大ドレン量	200 cm ³
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
保管温度	-10 -C...60 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
取付方法	インライン
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	ステンレス
材質 シール	NBR
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
製品質量	7700 g
量	3