


プラグ FBS-M12-5GS-PG9

部品番号: 175380

FESTO

バルブターミナルへのSiemensインタフェース用



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ねじスリーブ
取付方向	任意
質量	23.5 g
配線方式	5ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 ストレートプラグ / ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	<= 60 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 60 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material electrical contact	真鍮 ニッケルメッキ、金メッキ