



フラットシリンダ DZF-12-125-P-A

部品番号: 164009

FESTO

回転レス、マグネット付、クッションなし、取付方法多数



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 125 mm |
| ピストン径 | 12 mm 相当径 |
| ピストンロッドのたわみ | 2.5 deg |
| クッション | P: 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 回転防止仕様 / ガイド | 楕円ピストン |
| Operating pressure MPa | 0.16 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1.6 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 回転負荷に対する最大トルク | 0.1 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 51 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 68 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 12 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 2 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 9 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 96 g |
| 取付方法 | 雌ネジ アクセサリ オプション |
| 接続ポート径 | M5 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | アルミニウム アルマイト処理 |
| Material piston rod | ステンレス |