

L型ソケット PEV-1/4-WD-LED-24

製品番号: 164274

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 175301-803
切換状態表示	LED 黄 LED 緑
取付方法	ねじ込み済み
ケーブルアウトレット	L型
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 タイプA, EN 175301-803
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M3
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	5
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	5
作動電圧範囲 DC	15 V...30 V
40°Cでの通電容量	8 A
ケーブルコネクタ	Pg 11
許容ケーブル径	4.5 mm...11 mm
断面積	0.25 000013...1.5 000013
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...80 °C
周囲温度の情報	デイレレーティングに注意
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	強化PA6
ハウジングのカラー	透明

特徴	値
プラグ接点材質	真鍮 ニッケルめっき 錫めっき