


クランピングユニット DADL-EL-Q11-50

部品番号: 1796637

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	50
角度調整範囲	62 ... 200 deg
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
Operating pressure	43.5 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,610 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム 硬質クロムメッキ
Material housing cover	アルミニウム 陽極化処理
Material bearing	プラスチック
Material disc	アルミニウム 陽極化処理
Material screws	鋼 亜鉛メッキ
運転モード	単動 引側