



ソレノイドバルブ

MN2H-5/3E-D-02-S-B

部品番号: 184315

FESTO

ISO 15407/-1規格、コイル・手動操作付、ソケット別
2009年廃番予定品



データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁エキゾーストセンタ
操作方法	電気
幅	18 mm
標準流量	500 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
認証	Germanischer Lloyd
オリフィス径	6 mm
スクリーンサイズ	19 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDMA 24563
手動操作	アクセサリによって保持
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流可能
パイロット圧力	3 ... 10 bar
切換時間 off	28 ms
切換時間 on	18 ms
コイル特性	24V DC: 1,5W
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油真空
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-10 ... 50 °C
パイロット流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	220 g
配線方式	プラグ DIN 43650 デザインC
取付方法	取付穴
外部パイロット接続ポート12/14	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
パイロット排気ポート82/84	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 1	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 2	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 3	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 4	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
エア接続ポート 5	VDMA 24563規格サイズ2用サブベース
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト