

手動操作 HAB-1/4

製品番号: 184586

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---|--|
| 呼び径 | 7 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| バルブ機能 | 排気エレメント |
| 作動電圧 | 0 bar...10 bar |
| 標準流量, 排気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi) | 165 l/min |
| 防爆 | ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -20 °C...80 °C |
| 周囲温度 | -20 °C...80 °C |
| 許容締付トルク | 15 Nm |
| 取付方法 | ねじ込み式 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| 空気圧接続 2 | G1/4 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |