


アングルグリッパ HGWM-08-EO-G7

製品番号: 185694

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
グリッパジョーの最大角バックラッシュ ax, ay	0.5 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0.03 mm
最大開角度	17 deg
繰返し精度 : グリッパ	0.02 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
機能	単動式 オープン
グリッパ機能	ブラケット
グリッパ把持力	なし
構造	傾斜面
位置検出	なし
作動電圧	2 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	2.7 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	1.2 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 -C...60 -C
スプリングリターントルク	0,5 000028
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持トルク	22 000028
静的把持 Fzの最大力	7 N
静的把持 Mxの最大モーメント	20 000028
グリッパジョーの最大トルク My, 静的	20 000028
グリッパジョーの最大トルク Mz, 静的	20 000028
製品質量	14 g
取付方法	ロックナット付
空気圧接続	M3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
カバーキャップ材質	POM

特徴	値
材質ハウジング	ステンレス
グリッパジョー材質	ステンレス