


# スピードコントローラ GRLA-M3-QS-3

部品番号: 175041

FESTO



## データシート

| 特長   | 値                             |
|--|-------------------------------|
| バルブ機能  | 排気絞り逆止め機能                     |
| エア接続ポート 1  | QS-3                          |
| エア接続ポート 2  | M3                            |
| 調整部品   | すりわり付ネジ                       |
| 取付方法   | ネジ穴付き                         |
| 絞り方向時標準流量  | 41 l/min                      |
| 自由流れの方向時の標準流量  | 27 ... 50 l/min               |
| 使用圧力   | 0.2 ... 10 bar                |
| 周囲温度   | -10 ... 60 °C                 |
| Maritime classification  | see certificate               |
| 取付方向   | 任意                            |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 95 l/min                      |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 75 ... 110 l/min              |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 流体温度   | -10 ... 60 °C                 |
| 最大締付トルク  | 0.3 Nm                        |
| 質量   | 7 g                           |
| Material of threaded plug  | 真鍮<br>ニッケルメッキ                 |
| 材質   | RoHS対応                        |
| Material seals   | NBR                           |
| Material release ring  | POM                           |
| Material adjusting screw   | 真鍮                            |
| Material swivel fitting  | 亜鉛ダイカスト                       |