



ブースタ DPA-100-16

製品番号: 188399

FESTO



データシート

特徴	値
ピストン径	100mm
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ
圧カインジケータ	G1/4準備
出力圧力 ₂	4 bar...16 bar
作動電圧	2 bar...10 bar
制御圧力範囲	4 bar...16 bar
入力圧力 ₁	2 bar...10 bar
制御圧力範囲の情報	制御用スプリングに最大の張力をかけた場合、最大出力圧力を40%超えることができます。
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
製品質量	13000 g
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
空気圧ポート 3	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠