

タンデムシリンダ DNCT-5"-PPV-A-S6


部品番号: 191223

FESTO


ISO

15552規格シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付、高温仕様

位置検出はシリンダチューブ側からのみ可能



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	3 ... 500 mm
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
運転モード	複動式
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クッションストローク	42 mm
0mmストロークの基本質量	13,500 g
接続ポート径	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト
Material seals	FPM
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス