

ISOシリンダ ESNU-12- -P

製品番号: 193998

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...50 mm
ピストン径	12mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
規格準拠	CETOP RP 52 P ISO 6432
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	長さを延長したピストンロッド雄ねじ ピストンロッド雄ネジ 片側ショート仕様 延長ピストンロッド 圧縮空気ポート 軸方向 片側ピストンロッド
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動電圧	1.5 bar...10 bar
機能	単動式 プッシング
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 -C...120 -C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.07 J
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	55 N...57 N
0mmストローク時の移動負荷	18.5 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	2 g
0mmストローク時の基本重量	75 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	4 g
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金

特徴	値
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質 : シリンダチューブ	ステンレス