

ソレノイドバルブ MFH-5/3B-3/8-B



部品番号: 19709

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁プレッシャセンタ
操作方法	電気
幅	40 mm
標準流量	2,600 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
使用圧力	3 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	12 mm
スクリーンサイズ	41 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
Overlap	Positive overlap
スイッチング周波数	3 Hz
切換時間 off	118 ms
切換時間 on	25 ms
切換時間	78 ms
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	2,200 µs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,700 µs
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-40 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	780 g
配線方式	Fコイル経由、別途注文
取付方法	PRマニホールド 取付穴 オプション
パイロット排気ポート82	M5
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G3/8

特長	値
エア接続ポート 4	G3/8
エア接続ポート 5	G3/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト