


マルチピンソケット

IMP2-SD-26-EA

部品番号: 18665

FESTO



データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	13.5 ... 15 mm
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
許容電流負荷	7.5 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 125 °C
質量	97 g
配線方式	プラグソケット 26ピン
ケーブルコネクタ	Pg16
プラグコーティング	Y : Input/Output
取付方法	スレーブナット
材質 シール	CR 耐光、耐油
材質ハウジング	銅合金 ニッケルメッキ
材質 (クランプコネクタ)	銅合金 金メッキ