

# ガイドユニット EAGF-V2-KF-80-

製品番号: 2608528

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	80
ストローク	1 mm...550 mm
バックラッシュ	0 $\mu$ m
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 $F_y$	2300 N
最大力 $F_y$ 静的	3120 N
許容力 $F_z$	2300 N
最大力 $F_z$ 静的	3120 N
最大トルク $M_x$	170 Nm
最大静的トルク $M_x$	231 Nm
許容トルク $M_y$	191 Nm
最大トルク $M_y$ 静的	259 Nm
最大トルク $M_z$	191 Nm
許容トルク $M_z$ (静的)	259 Nm
変位力	40 N
0mmストローク時の移動負荷	5166 g
0mmストローク時の基本重量	10517 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	76 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	76 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	54 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	3.8 mm
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼

