


ピンチバルブ VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4

製品番号: 2931684

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピンチバルブ, 空圧作動式
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ASME BPE タイプA準拠のクランプ
呼び幅 DN	6
バルブ機能	2ポート NO
流れ方向	リバーシブル
流体圧力	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 000032...58 000032
使用圧力	0.1 MPa...0.65 MPa 14.5 000032...94.25 000032
作動電圧	1 bar...6.5 bar
公称圧力 継手 PN	10
差圧	0.25 MPa 2.5 bar 36.25 000032
バースト圧	1.6 MPa 16 bar 232 000032
過負荷圧力	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 000032
リセット方法	反発弾性
制御方法	外部制御
コネクタパイロット補助エア 12	M5
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気

特徴	値
流体	ISO 8573-1:2010 [-:--:]に準拠した圧縮空気
最高粘度	4000 mm ² /s
流体温度	-5 -C...150 -C
周囲温度	-5 -C...60 -C
保管温度	5 -C...30 -C
流量 Kv	0.7 m ³ /h
切換時間 オン	125 ms
切換時間 オフ	125 ms
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
材質 ハウジング	ステンレス
マテリアル番号 ハウジング	1.4404
材質 : ハウジングカバー	ステンレス
材質 シール	FPM
材質 遮断エレメント	VMQ(シリコン)
製品質量	195 g
食品産業における適合性	適合性宣言を参照
ボウル材質	PA6