

# 真空パッド ESS-10X30-ON

部品番号: 189414

FESTO

容易に交換可能



## データシート

| 特長                               | 値                           |
|----------------------------------|-----------------------------|
| オリフィス径                           | 2.5 mm                      |
| 真空パッドサイズ                         | 10x30 mm                    |
| 真空容量                             | 0.35 cm <sup>3</sup>        |
| ポート位置                            | 上面                          |
| 取付方向                             | 任意                          |
| 吸着盤の配置                           | サイズ4                        |
| 真空パッドの形状                         | 楕円 (平型)                     |
| Operating pressure MPa           | -95 ... 0 kPa               |
| 使用圧力                             | -0.95 ... 0 bar             |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi           |
| Nominal operating pressure       | -70 kPa                     |
| 使用圧力                             | -0.7 bar                    |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                  |
| 作動流体                             | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气 |
| 耐酸性クラス: CRC                      | 1 - 腐食ストレス低                 |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-A1-L              |
| 食品安全                             | 補足の材質情報を参照                  |
| 周囲温度                             | -10 ... 70 °C               |
| 公称作動圧力の保持力                       | 15.2 N                      |
| 使用圧力時の水平横荷重                      | 23 N                        |
| 使用圧力時の垂直横荷重                      | 16 N                        |
| 質量                               | 2.9 g                       |
| 取付方法                             | 真空ポートから                     |
| 真空接続ポート                          | M6                          |
| 色                                | 黒                           |
| ショア硬度                            | 50 +/- 5                    |
| 材質                               | RoHS対応                      |
| Material suction cup             | NBR                         |