

ガイドユニット FENG-80- -KF

製品番号: 34491

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	80
ストローク	10 mm...500 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 F_y	2300 N
最大力 F_y 静的	3120 N
許容力 F_z	2300 N
最大力 F_z 静的	3120 N
最大トルク M_x	170 Nm
最大静的トルク M_x	231 Nm
許容トルク M_y	191 Nm
最大トルク M_y 静的	259 Nm
最大トルク M_z	191 Nm
許容トルク M_z (静的)	259 Nm
変位力	40 N
ストローク 10mmあたりの加算質量	77 g
0mmストローク時の基本重量	10430 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	77 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	54 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	3.9 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	焼戻し鋼